




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-30...70
----------------------	------	----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	45,8
Tipo de cabezal de detección		recto
Longitud total	[mm]	2000; (fibra conectada en un lateral 2 x 1000 mm)
Radio de curvatura mínimo	[mm]	30
Diámetro de la fibra	[mm]	1
Material de la fibra		PMMA
Material del revestimiento		PE

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------