




Fibras ópticas - barrera fotoeléctrica

FE-11-EPA

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20606

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-30...70

Datos mecánicos

Peso

[g]

46

Tipo de cabezal de detección

recto

Longitud total

[mm]

2000; (fibra conectada en un lateral 4 x 1000 mm)

Radio de curvatura mínimo

[mm]

30

Diámetro de la fibra

[mm]

1

Material de la fibra

PMMA

Material del revestimiento

PE

Notas

Cantidad por pack

1 unid.