




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-R5



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBF; ODF; OMF	
OBF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	150
ODF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	1
OMF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	175
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-58...315
Datos mecánicos		
Peso	[g]	126
Tipo de cabezal de detección	acodado	
Diámetro del cabezal de detección	[mm]	5
Longitud total	[mm]	900
Radio de curvatura mínimo	[mm]	19
Disposición de fibra	Ⓜ	

E20826



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-50-V-V-R5

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	inox (1.4305 / 303)
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas de fijación: 2
	anillos elásticos: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.