




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF; OOF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

OOF

Alcance de la fibra óptica [mm] 200

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 40

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

E20051



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-M6

Datos mecánicos	
Peso [g]	42,5
Tipo de cabezal de detección	recto
Rosca del cabezal de detección	M6
Longitud del cabezal de detección [mm]	25
Longitud total [mm]	600; (+20 mm)
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	Ⓢ
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Accesorios incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
	Tuerca moleteada: 1 x M11
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.