




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OKF; OUF; OOF
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	8
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	24
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	8
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-20...80

# E20053



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-E1

Datos mecánicos	
Peso [g]	37,2
Tipo de cabezal de detección	recto
Diámetro del cabezal de detección [mm]	1
Longitud del cabezal de detección [mm]	5
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Disposición de fibra	
Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Accesorios incluidos	E20107
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.