




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/1M



Campo de aplicación	
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
Aplicación	Elevada resistencia a temperaturas extremas; Versión muy resistente para el uso en entornos industriales muy exigentes
Rango de detección	
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Alcance de la fibra óptica [mm]	320
OKF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
OOF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	200
OUF	
Alcance de la fibra óptica [mm]	40
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	-40...290
Datos mecánicos	
Peso [g]	63
Tipo de cabezal de detección	recto

E20080



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-E3/1M

Diámetro del cabezal de detección	[mm]	3
Longitud total	[mm]	1000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		Ⓢ
Materiales		Adaptador: ABS
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Accesorios		
Componentes incluidos		E20102
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.