




## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/2M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20350

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

**Campo de aplicación**

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

**Rango de detección**

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo

OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm]

32

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm]

32

**Condiciones ambientales**

Temperatura ambiente [°C]

-20...80

**Datos mecánicos**

Tipo de cabezal de detección

recto

Diámetro del cabezal de detección [mm]

3

Longitud del cabezal de detección [mm]

25

# E20144



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/2M

Longitud total	[mm]	2000
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Materiales		Adaptador: PPE
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		PVC
<b>Notas</b>		
Cantidad por pack		1 unid.