E20180


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-A-A-M4

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E20055

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OKF; OUF
OKF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	35
OUF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	35
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Tipo de cabezal de detección		recto
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		aluminio
Material del revestimiento		aluminio
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.