


## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R6/2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OIF

## OIF

Alcance de la fibra óptica [mm] 32

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección acodado

Longitud total [mm] 2000

Radio de curvatura mínimo [mm] 30

Materiales Adaptador: PA

Material de la fibra vidrio

Material del cabezal de la fibra aluminio

Material del revestimiento PVC

# E20222



## Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-30-P-A-R6/2m

### Notas

Cantidad por pack

1 unid.