


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-R1



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento

Sistema de reflexión directa

Aplicación

Para el uso en aplicaciones industriales

Rango de detección

Alcance con amplificador
para fibra óptica tipo

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Alcance de la fibra óptica

[mm]

40

OKF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

6

OOF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

24

OUF

Alcance de la fibra óptica

[mm]

6

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente

[°C]

-20...80

Datos mecánicos

Peso

[g]

37

Tipo de cabezal de detección

acodado

Diámetro del cabezal de
detección

[mm]

1

E20230



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-V-R1

Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		①
Material de la fibra		vidrio
Material del cabezal de la fibra		inox (1.4301 / 304)
Material del revestimiento		PVC

Accesorios

Componentes incluidos	Brida de fijación:, E20107
-----------------------	----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------