


Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/2,5M

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación

Principio de funcionamiento Sistema de reflexión directa

Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo OKF; OUF

OKF

Alcance de la fibra óptica [mm] 28

OUF

Alcance de la fibra óptica [mm] 28

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -20...80

Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección recto

Diámetro del cabezal de detección [mm] 3

Longitud del cabezal de detección [mm] 25

Longitud total [mm] 2500

Radio de curvatura mínimo [mm] 20

Materiales Adaptador: PPE

E20354



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-00-P-A-E3/2,5M

| | |
|----------------------------------|----------|
| Material de la fibra | vidrio |
| Material del cabezal de la fibra | aluminio |
| Material del revestimiento | PVC |
| Notas | |
| Cantidad por pack | 1 unid. |