
E20383

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento		Sistema de reflexión directa
Aplicación		Para el uso en aplicaciones industriales
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo		OGF
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-20...80
Datos mecánicos		
Peso	[g]	50,2
Tipo de cabezal de detección		recto
Rosca del cabezal de detección		M6
Longitud del cabezal de detección	[mm]	35
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20
Disposición de fibra		◐

E20383

Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-P-A-M6

Materiales	Adaptador: PPE
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	PVC
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 4 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.