




Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Campo de aplicación		
Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa	
Rango de detección		
Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OGF	
OGF		
Alcance de la fibra óptica	[mm]	15
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-40...290
Datos mecánicos		
Peso	[g]	0,055
Tipo de cabezal de detección	recto	
Rosca del cabezal de detección	M6	
Longitud del cabezal de detección	[mm]	25
Longitud total	[mm]	600
Radio de curvatura mínimo	[mm]	20; (para instalación fija)
Disposición de fibra		
Materiales	Adaptador: PPE	



Fibras ópticas - sistema de reflexión directa

FT-18-A-A-M6

Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	aluminio
Material del revestimiento	aluminio
Accesorios	
Componentes incluidos	tuercas hexagonales: 2 x M6, Acero inoxidable
	arandelas dentadas: 2
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.