




Prensaestopa

CABLE GLAND M20 SKINTOP



A	28
B	5...10
C	25
D	M20 x 1,5
E	38
F	17

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...100
----------------------	------	-----------

Datos mecánicos

Peso	[g]	12,2
Dimensiones	[mm]	M20 x 1,5
Nombre de la rosca		M20 x 1,5
Materiales		Carcasa: PA negro; Junta de estanqueidad: CR
Longitud	[mm]	38

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------