



Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

# No scale drawing available

## Campo de aplicación

Principio de funcionamiento	Sistema de reflexión directa
-----------------------------	------------------------------

## Rango de detección

Alcance con amplificador para fibra óptica tipo	OBFF
---	------

## OBF

Alcance de la fibra óptica [mm]	40
---------------------------------	----

## Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

## Datos mecánicos

Tipo de cabezal de detección	acodado
Longitud total [mm]	600
Radio de curvatura mínimo [mm]	20
Material de la fibra	vidrio
Material del cabezal de la fibra	inox (1.4305 / 303)
Material del revestimiento	metal silicona

## Accesorios

Componentes incluidos	E20103
-----------------------	--------

## Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------