


E2M235



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	12 DC; ($\pm 1,5V$)
Protección contra sobretensión	sí

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-40...85
Temperatura de almacenamiento [°C]	-40...125
Humedad de almacenamiento [%]	< 75; (humedad relativa)
Tiempo de almacenamiento [MON]	24
Grado de protección	IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]	149
Materiales	Carcasa: ABS negro

Accesorios

Componentes incluidos	Tapas protectoras
-----------------------	-------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Video Switcher

VIDEO SWITCHER/3 PORT

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: M16; codificación: A



MON

1	cable central coaxial señal de vídeo
2	blindaje coaxial vídeo GND
3	no utilizado
4	no utilizado

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: M16; codificación: A



C1...3

1	cable central coaxial señal de vídeo
2	blindaje coaxial vídeo GND
3	U+
4	0 V