


E2M252



Conector hembra a cablear

WIRABLE SOCKET M16 8P



Campo de aplicación

Versión	Para la conexión de la MultiViewBox E2M250
---------	--

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 60 DC
-----------------------------	---------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-45...85
---------------------------	----------

Grado de protección	IP 67
---------------------	-------

Datos mecánicos

Peso [g]	36,9
----------	------

Materiales	Carcasa: zinc conformado a presión; Junta de estanqueidad: PBT
------------	--

Material de la tuerca	zinc conformado a presión
-----------------------	---------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Bornes de conexión:

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M16, recto; bloqueo: zinc conformado a presión