


E2D100



Cable de conexión USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo




Campo de aplicación		
Característica especial	Libre de halógenos	
Datos eléctricos		
Clase de protección	III	
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	0...60
Grado de protección	IP 54	
Homologaciones / pruebas		
CEM	EN 61000-6-1	
Datos mecánicos		
Materiales	PUR	
Material del cuerpo	PUR	
Material de la tuerca	latón, niquelado	
Notas		
Cantidad por pack	1 unid.	
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR, Libre de halógenos; 4 x 0,25 mm²		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x USB, recto; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado		
Conector: 1 x M8, acodado; cuerpo: PUR; bloqueo: latón, niquelado		



Cable de conexión USB

ADAPTER CABLE M8 RS485-USB

Conexión



Conexión eléctrica - Stecker



Conexión

