


# E30482



## Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPT G1/2-G3/4 KONUS/O-RG



- 1 Ranura con junta de estanqueidad DIN 3869-27 (FKM)
- 2 Junta tórica 18,5 x 1 (FKM)
- 3 Chafán de estanqueidad

EC 1935/2004 

### Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

### Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

### Datos mecánicos

Peso [g] 126

Materiales inox (1.4404 / 316L)

Conexión de sensores G 1/2 junta cónica

Conexión de proceso conexión de rosca G 3/4

Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido 0,4 / 4

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.