




Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Artículo descatalogado

Artículos alternativos: E33222 o E33229

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



- 1 Rosca Aseptoflex
- 2 Juntas

Campo de aplicación

Instalación	con junta tórica
Resistencia a la presión [bar]	25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión	La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.
Indicaciones de seguridad	Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	490
Tipo de montaje	con junta tórica
Materiales	inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: EPDM
Conexión de sensores	Aseptoflex
Conexión de proceso	Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Juntas tóricas: 5, EPDM, E30054 Juntas tóricas: 5, FPM (Viton), E30053
-------------------------	---

E30086



Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV D=68 O-RG

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------