




Adaptador de proceso Varivent

ADAPT IFM-VARIV TYP N (D=68)



1 Chaflán de estanqueidad

EC 1935/2004 FCM FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g] 481

Materiales en contacto con el fluido 1.4435 (inox / 316L) ; acabado : Ra<0,4 / Rz 4

Conexión de sensores G 1 rosca interno Aseptoflex Vario

Conexión de proceso Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm

Estanqueidad metal sobre metal

Clase aséptica según DIN 11866 H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.