


## Adaptador de proceso racor DIN 11851

ADAPT G3/4-DIN11851/DN40 (1.5)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



## Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

## Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

## Datos mecánicos

Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 3/4
Conexión de proceso	Racor DIN 11851 DN40 (1,5") DIN 11851
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

## Notas

Cantidad por pack 1 unid.