

E33022



Adaptador de proceso Varivent


ADA IFM-VARIV D=68(DN40-125)

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E33722

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.

El artículo alternativo requiere el uso de un nuevo sensor con rosca macho Aseptoflex Vario



- 1 Rosca Aseptoflex
- 2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 25

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

| | |
|--|---|
| Peso [g] | 475,5 |
| Materiales | inox (1.4404 / 316L) |
| Conexión de sensores | Aseptoflex |
| Conexión de proceso | Varivent Form N, DN40...DN150 (1,5...6"), Ø 68 mm |
| Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido | 0,4 / 4 |
| Clase aséptica según DIN 11866 | H4 |

Notas

Cantidad por pack 1 unid.