




Adaptador de proceso Clamp DIN 11864

ADA IFM-DIN11864-BKS-3A/DN40

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



- 1 Rosca Aseptoflex
- 2 Junta de estanqueidad Aseptoflex

EC 1935/2004 FCM FDA

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 40

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	234,5
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	Aseptoflex
Conexión de proceso	Clamp DN40 DIN 11864-3-A-BKS
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4
Clase aséptica según DIN 11866	H4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.