


Tubo de protección para sensores de temperatura

THERMOWELL, D6/2" CLAMP/L=100



1 Clamp 2" ISO 2852



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Campo de aplicación

Versión	para sensores de temperatura EL = 100 mm
Resistencia a la presión [bar]	25

Datos mecánicos

Peso [g]	296,2
Materiales	inox (1.4404 / 316L)
Conexión de sensores	1/2" NPS Ø 6 mm apto para G 1/2 y 1/2" NPT
Conexión de proceso	Clamp DN50 (2") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	≤ 0,6 / -
Longitud de instalación EL [mm]	64
Longitud de taladro BL [mm]	101,6

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------