

E40041




Conector hembra a cablear

SDOGH050PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11511

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
-------------------------	-----	------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	20 x 20 x 46
-------------	------	--------------

Materiales		PA
------------	--	----

Material del cuerpo		PA
---------------------	--	----

Material de la tuerca		PA
-----------------------	--	----

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

E40041



Conector hembra a cablear

SDOGH050PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...0,75 mm²; funda del cable: Ø 4...6 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: PA; bloqueo: PA



Conexión

