


E40240



Adaptador de montaje para sensores de caudal

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE



ACS

Campo de aplicación	
Versión	para sensores de caudal Typ SM2, SM9
Instalación	SM2 SM9
Resistencia a la presión [bar]	16
Datos mecánicos	
Peso [g]	2255,5
Tipo de montaje	Adaptador; (orientable)
Materiales	collarín: inox (1.4301 / 304); Adaptador: inox (1.4571 / 316Ti); Junta tórica: EPDM 47,22 x 3,53 mm
Conexión de sensores	G 2

E40240



Adaptador de montaje para sensores de caudal

ADAPT G2 FLANGE ADJUSTABLE

Conexión de proceso	collarín DN50 según DIN2642 / EN1092-1 tipo 2
Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas tóricas: 2
Notas	
Cantidad por pack	2 unid.