




Adaptador de montaje para detectores capacitivos

MOUNTING CAP G1",PVDF



| Campo de aplicación      |       |                                         |
|--------------------------|-------|-----------------------------------------|
| Resistencia a la presión | [bar] | 8                                       |
| Condiciones ambientales  |       |                                         |
| Temperatura ambiente     | [°C]  | -25...110                               |
| Datos mecánicos          |       |                                         |
| Peso                     | [g]   | 50,2                                    |
| Dimensiones              | [mm]  | G 1 / L = 50                            |
| Nombre de la rosca       |       | G 1                                     |
| Materiales               |       | Adaptador: PVDF                         |
| Par de apriete           | [Nm]  | 5                                       |
| Conexión de sensores     |       | conexión de rosca M18 x 1 rosca interno |
| Conexión de proceso      |       | conexión de rosca G 1 rosca exterior    |
| Notas                    |       |                                         |
| Cantidad por pack        |       | 1 unid.                                 |