




Racor para varilla a presión para sensores de proceso

MOUNTING ADAPTER G1



1 Juntas

Campo de aplicación

Versión	para sensores capacitivos de nivel LK, LI, LT, LL
Instalación	Racor para varilla a presión
Resistencia a la presión [bar]	0,5

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	0...80
---------------------------	--------

Datos mecánicos

Peso [g]	335
Dimensiones [mm]	Ø 39 / L = 57
Materiales	collarín: Acero inoxidable; Tuerca: Acero inoxidable; Casquillo distanciador: latón; anillo de fijación: FKM; Junta de estanqueidad: Tesnit
Par de apriete [Nm]	6...9
Conexión de sensores	Ø 16 mm
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 rosca exterior

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------