




Racor para varilla a presión para sensores de proceso

FITTING LI G3/4/D16



Campo de aplicación	
Versión	para sensores capacitivos de nivel LI
Instalación	Racor para varilla a presión
Resistencia a la presión [bar]	0,5
Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente [°C]	0...60
Datos mecánicos	
Peso [g]	67,8
Dimensiones [mm]	Ø 31 / L = 36
Materiales	latón niquelado; TPE; Junta de estanqueidad: FKM
Par de apriete [Nm]	10
Conexión de sensores	Ø 16 mm
Conexión de proceso	conexión de rosca G 3/4 rosca exterior
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.