


# E43230



## Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE G3/4 L150



### CRN

Campo de aplicación	
Versión	para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C]	-20...200
Resistencia a la presión [bar]	16
Resistencia al vacío [mbar]	-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar]	16
Datos mecánicos	
Peso [g]	135
Materiales	Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); Junta de estanqueidad: NBR reforzado con fibra; pieza de centrado: PPS reforzado con fibra; Brida de fijación: inox (1.4310 / 301L)
Conexión de sensores	G 3/4
Conexión de proceso	G 3/4
Longitud [mm]	150
Accesorios	
Componentes incluidos	Juntas: 1
Notas	
Cantidad por pack	1 unid.