




Adaptador de proceso Tri-Clamp

ADAPT G1/2-CLAMP (1") 3A



1 abertura para fugas



CRN EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM FDA

Campo de aplicación

Versión	con abertura para fugas
Resistencia a la presión [bar]	25
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar]	25

Datos mecánicos

Peso [g]	203
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	Clamp DN25...DN40 (1...1,5") DIN 32676 (ISO 2852)
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------