


E43358



Racor de rosca para sensores de proceso

ADAPT G1/2-G1 ASEPTOFLEX VARIO



- 1 Junta de estanqueidad Adaptador Aseptoflex Vario
- 2 Chafán de estanqueidad sensor

EC 1935/2004 

Campo de aplicación

Resistencia a la presión [bar] 50

Homologaciones / pruebas

Directiva sobre equipos a presión La posible clasificación según la Directiva Europea sobre Equipos a Presión depende de la aplicación y debe ser realizada por el usuario / operador.

Indicaciones de seguridad Se debe comprobar la compatibilidad entre el fluido y el material del producto en todas las aplicaciones.

Datos mecánicos

Peso [g]	220,5
Materiales	1.4435 (inox / 316L)
Conexión de sensores	G 1/2 junta cónica
Conexión de proceso	conexión de rosca G 1 rosca exterior Aseptoflex Vario
Acabado Ra/Rz de las superficies en contacto con el fluido	0,4 / 4

Notas

Cantidad por pack 1 unid.