




Tubo coaxial para sensores de nivel

LR COAX TUBE NPT L240



CRN

Campo de aplicación		
Versión		para sensores de nivel LR
Temperatura del fluido [°C]		-40...200
Resistencia a la presión [bar]		16
Resistencia al vacío [mbar]		-1000
PTMA en aplicaciones según el NRC [bar]		16
Datos mecánicos		
Peso [g]		188,5
Materiales		Tubo coaxial: inox (1.4301 / 304); abrazadera de fijación: inox (1.4310 / 301L); pieza de centrado: PPS reforzado con fibra
Conexión de sensores		conexión de rosca G 3/4 rosca interno
Conexión de proceso		conexión de rosca 3/4" NPT rosca exterior
Longitud L [mm]		240
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.