


# E60174



## Conector hembra a cablear

SDOGJ120MSLFBKPG



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
-------------------------	-----	-------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

### Datos mecánicos

Peso	[g]	55,3
------	-----	------

Dimensiones	[mm]	18 x 18 x 60
-------------	------	--------------

Materiales		latón niquelado
------------	--	-----------------

Material del cuerpo		latón, niquelado
---------------------	--	------------------

Material de la tuerca		latón, niquelado
-----------------------	--	------------------

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E60174



## Conector hembra a cablear

SDOGJ120MSLFPKG

### Conexión eléctrica

Soldadura: ...0,25 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M18, recto; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

