


# E60175



## Conector hembra a cablear

SDOAJ120MSLFBPG



### Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	4,5...30 DC
-------------------------	-----	-------------

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-40...85
Grado de protección		IP 67

### Datos mecánicos

Peso	[g]	69,4
Dimensiones	[mm]	37 x 20 x 53
Materiales		latón niquelado
Material del cuerpo		latón, niquelado
Material de la tuerca		latón, niquelado

### Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

# E60175



## Conector hembra a cablear

SDOAJ120MSLFKPG

### Conexión eléctrica

Soldadura: ...0,25 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 6...8 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M18, acodado; cuerpo: latón, niquelado; bloqueo: latón, niquelado



### Conexión

