

E70454




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70455

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Versión	AS-i
---------	------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	26,5...31,6 DC
-----------------------------	----------------

Salidas

Corriente máxima total de las salidas [A]	2
---	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-30...80
Grado de protección	IP 68; IP 69K

Homologaciones / pruebas

CEM	EN 61000-6-2
-----	--------------

Datos mecánicos

Peso [g]	49,5
Materiales	piezas metálicas: inox (1.4404 / 316L); junta de los pines de contacto: FPM; Junta tórica: EPDM

Accesorios

Accesorios (opcionales)	Llave dinamométrica: E70390
-------------------------	-----------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------


E70454



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter ye ProcessL

Conexión eléctrica



Conexión

1	AS-i +
3	AS-i -

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M12; Par de apriete: 0,6...0,8 Nm