




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter 2m

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70598

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Aplicación empalme de cable plano a cable redondo

Salidas

Alimentación AS-i

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -25...75

Grado de protección IP 67

Datos mecánicos

Peso [g] 84

Dimensiones [mm] 39,7 x 18,6 x 39,6

Materiales PA 6 reforzado con fibra; cable redondo: PUR; aislamiento de los hilos: PVC

Par de apriete [Nm] < 1,65

Accesorios

Accesorios (opcionales) terminación para cable plano:, E70413

Tubo termorretráctil:, E70113

E70498



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter 2m

Notas	
Notas	El cable plano no puede terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack	1 unid.
Conexión eléctrica	
Cable: 2 m; 2 x 0,34 mm ²	
AS-i +	marrón
AS-i -	azul