




Repartidor de tensión AS-Interface

QUAD M12 AS-i/24V 4A



Campo de aplicación

Versión	AS-i / 24 V
---------	-------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	2
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos


Peso	[g]	95,5
Materiales		PA 6.6; conector hembra: inox (1.4404 / 316L); tornillos: inox (1.4404 / 316L); Tuerca: inox (1.4404 / 316L); Junta tórica: NBR; Prensaestopa plana de cable: NBR

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica

Conector: M12; codificación: A



1	AS-i +
2	0V
3	AS-i -
4	+24V
5	tierra funcional