


E70598



Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL



Datos eléctricos

Clase de protección		III
Corriente máxima por módulo / punto de conexión [A]		4

Salidas

Alimentación		AS-i
--------------	--	------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]		-25...75
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso [g]		108,1
Materiales		Carcasa: PBT / PC; tornillo: inox (1.4305 / 303)
Par de apriete [Nm]		< 1,65

Accesorios

Accesorios (opcionales)		terminación para cable plano:, E70413 Tubo termorretráctil:, E70113
-------------------------	--	--

Notas

Notas		El cable plano no puede terminar en el repartidor. Utilizar una terminación para cable plano o un tubo termorretráctil para proteger el extremo del cable.
Cantidad por pack		1 unid.

E70598




Toma para cable plano AS-Interface

FC Splitter AS-i 2 m UL

Conexión eléctrica

Cable: 2 m, Ø 4,3 mm; 2 x 0,5 mm²

Conexión



marrón	AS-i +
azul	AS-i -