


E70600



Repartidor de tensión AS-Interface

QUAD AS-i Splitter Box 8A



Campo de aplicación

Versión	AS-i / 24 V
---------	-------------

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	26,5...31,6 DC
Corriente máxima total	[A]	8
Suministro de tensión adicional	[V]	24 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...75
Grado de protección		IP 65

Datos mecánicos

Peso	[g]	89,5
Materiales		PA 6.6; tornillos: inox (1.4404 / 316L); Tuercas: inox (1.4404 / 316L); Prensaestopa plana de cable: NBR

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------