




Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0002B03

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.
Conexión eléctrica		
Cable: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²		
Conexión eléctrica - Conector macho		
Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado		




E70001



Cable de conexión con conector macho

ASTGH030MSS0002B03

Conexión



Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul