




Prolongador

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11381
Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	10...30 DC
Clase de protección		III

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos


Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



E70023




Prolongador

VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS

Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC, naranja, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x M8, acodado; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

