




Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC077



Campo de aplicación

Característica especial	Libre de siliconas; Libre de halógenos; Contactos dorados
-------------------------	---

Libre de siliconas	sí
--------------------	----

Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 250 AC / < 300 DC
-------------------------	-----	---------------------

Corriente máxima total	[A]	4
------------------------	-----	---

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
----------------------	------	----------

Grado de protección		IP 67
---------------------	--	-------

Datos mecánicos

Dimensiones	[mm]	15 x 15 x 42
-------------	------	--------------

Materiales		TPU
------------	--	-----

Material de la tuerca		latón, niquelado
-----------------------	--	------------------

Notas

Cantidad por pack		1 unid.
-------------------	--	---------

Conexión eléctrica

Cable: 5 m, PUR, Libre de halógenos, negro, Ø 4,8 mm; 4 x 0,34 mm² (4 x Ø 0,1 mm)

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado; Contactos: dorado; Par de apriete: 0,5 Nm

E70033



Cable de conexión con conector macho

ASTGH040MSS0005H04



Conexión

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

Colores de los hilos :

BK =	negro
BN =	marrón
BU =	azul
WH =	blanco

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Reemplazado por el artículo: EVC077