




Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S00,6A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E11432

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Datos eléctricos

Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67

Datos mecánicos

Peso	[g]	46
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Estado de conmutación	1 x LED, amarillo
------------	-----------------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo
	campo de rotulación

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------



Prolongador con conector para válvulas

VVSAB031--S00,6A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,6 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B estándar industrial, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

