

E70134




Conector hembra a cablear

SDOKL070PLSFKPG

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo

Artículos alternativos: E70142

Al seleccionar un artículo alternativo tenga en cuenta que los datos técnicos pueden variar.



Campo de aplicación

Característica especial

Contactos dorados

Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]

< 250 AC / < 300 DC

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]

-40...100

Grado de protección

IP 67

Datos mecánicos

Dimensiones [mm]

29 x 29 x 66

Materiales

PBT

Material del cuerpo

PBT

Material de la tuerca

PBT

Notas

Cantidad por pack

1 unid.

E70134



Conector hembra a cablear


SDOKL070PLSFKPG

Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm²; funda del cable: Ø 6...9,5 mm

Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT; Contactos: dorado



Conexión

