


# E70142



## Conector hembra a cablear

SDOGL070PLSFKPG



### Campo de aplicación

Característica especial Contactos dorados

### Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V] < 45 AC / < 70 DC

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...100

Grado de protección IP 67

### Datos mecánicos

Peso [g] 49,4

Dimensiones [mm] 29 x 29 x 71

Materiales PBT

Material del cuerpo PBT

Material de la tuerca PBT

### Notas

Cantidad por pack 1 unid.

# E70142



## Conector hembra a cablear


SDOGL070PLSFKPG

### Conexión eléctrica

Bornes de conexión: ...2,5 mm<sup>2</sup>; funda del cable: Ø 10...12 mm

### Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x Rd24, recto; codificación: A; cuerpo: PBT; bloqueo: PBT; Contactos: dorado



### Conexión

