


E70149



Prolongador con conector para válvulas

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos

Tensión de alimentación [V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión	sí; (VDR)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C]	-25...90
Grado de protección	IP 65

Datos mecánicos

Materiales	TPU
Material del cuerpo	TPU
Material de la tuerca	latón, niquelado

Indicaciones / elementos de mando

Indicación	Disponibilidad	1 x LED, amarillo
------------	----------------	-------------------

Accesorios

Componentes incluidos	tornillo campo de rotulación
-----------------------	---------------------------------

Notas

Cantidad por pack	1 unid.
-------------------	---------

E70149




Prolongador con conector para válvulas

VVDAC041--S01,5A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho


Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 1,5 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm² (16 x Ø 0,2 mm)

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo C DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

