


E70158



Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Este artículo ya no está disponible - ficha de archivo



Datos eléctricos		
Tensión de alimentación	[V]	< 24 AC/DC
Protección contra sobretensión		sí; (VDR)
Condiciones ambientales		
Temperatura ambiente	[°C]	-25...90
Grado de protección		IP 67
Datos mecánicos		
Materiales		TPU
Material del cuerpo		TPU
Material de la tuerca		latón, niquelado
Indicaciones / elementos de mando		
Indicación	Disponibilidad	1 x LED, verde
Accesorios		
Componentes incluidos		tornillo campo de rotulación
Notas		
Cantidad por pack		1 unid.

Prolongador con conector para válvulas

VVDAB031--S00,3A03STGH030MSS

Conexión eléctrica - Conector macho

Conector: 1 x M12, recto; codificación: A; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado



Conexión eléctrica

Cable: 0,3 m, PUR / PVC, negro, Ø 5,5 mm; 3 x 0,5 mm²

Conexión



Conexión eléctrica - conector hembra

Conector: 1 x válvula tipo B DIN, acodado; cuerpo: TPU; bloqueo: latón, niquelado

