


E70232



Borne con resorte

Cage clamps / 6 pcs.



Datos eléctricos

Corriente de carga máx. [A] 10; (2,5 mm²)

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente [°C] -40...115

Datos mecánicos

Peso [g] 41,1

Materiales piezas conductoras de corriente: aleación de cobre estaño; PA

Par de apriete [Nm] 0,5

Notas

Cantidad por pack 6 unid.

Conexión eléctrica

0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9...10 mm